

KQI-M5/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Conecotor de cables aislado en PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
Código	1492480000
Tipo	KQI-M5/-16
GTIN (EAN)	4050118302196
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	4.84 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	16 mm ²
---	--------------------

Sección de conexión del conductor	16 mm ²
-----------------------------------	--------------------

Material/plástico	PA
-------------------	----

Color de identificación	azul
-------------------------	------

Diámetro exterior del vástagos (d3)	11 mm
-------------------------------------	-------

Diámetro interior de la brida (d2)	5.3 mm
------------------------------------	--------

Sección de conexión del conductor, min. 16 mm ²	
--	--

Aislamiento	disponible
-------------	------------

Orificio	M 5
----------	-----

Diámetro interior del vástagos (d1)	5.8 mm
-------------------------------------	--------

Longitud de conexión (l)	31.5 mm
--------------------------	---------


Diámetro interior de la abrazadera (d4)	10.5 mm
---	---------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059
ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12

ETIM 7.0	EC001059
ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 14.0	27-40-02-12

Dibujos



Accesorios**Herramientas**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 45	Versión
Código	1500830000	Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
GTIN (EAN)	4050118309317	
Cantidad	1 ST	
Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
GTIN (EAN)	4050118468434	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
GTIN (EAN)	4050118468427	
Cantidad	1 ST	