

KQNG-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | |
|-------------------|---|
| Versión | Terminale planos,4 mm ² ,6 mm ² |
| Código | 1492670000 |
| Tipo | KQNG-M8/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118302608 |
| Cantidad | 100 Pieza |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Disponible hasta | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

KQNG-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 1.87 g |
|-----------|--------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Conector

| | |
|---|-------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 6 mm ² |
| Aislamiento | no disponible |
| Diámetro interior del vástago (d1) | 3.6 mm |
| Longitud del vástago (a) | 6 mm |
| Diámetro interior de la brida (d2) | 8.4 mm |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Sección de conexión del conductor | 4 mm ² |
| Orificio | C 8 |
| Diámetro exterior del vástago (d3) | 14 mm |
| Longitud de conexión (l) | 19 mm |

Clasificaciones

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |


| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |

KQNG-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



KQNG-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos no aislados terminales planos enrollados, terminales planos tubulares, terminales planos macho, conectores paralelo y serie

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | HTN 21 | Versión |
| Código | 9014610000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada con engastes |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | EPG 45 | Versión |
| Código | 1500830000 | Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, |
| Cantidad | 1 ST | Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Tipo | EPG 60 | Versión |
| Código | 2453810000 | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| Cantidad | 1 ST | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Tipo | HPG 60 | Versión |
| Código | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Cantidad | 1 ST | |