

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²
Código	1495020000
Tipo	KRN-M4/-0,75
GTIN (EAN)	4050118304817
Cantidad	100 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-03-31T00:00:00+02:00

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.77 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Versión	Euro serie, estándar
---------	----------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	0.75 mm ²
---	----------------------

Sección de conexión del conductor	0.75 mm ²
-----------------------------------	----------------------

Orificio	M 4
----------	-----

Diámetro interior del vástago (d1)	1.4 mm
------------------------------------	--------

Longitud del vástago (a)	6 mm
--------------------------	------

Diámetro interior de la brida (d2)	4.3 mm
------------------------------------	--------

Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²
---	---------------------

Aislamiento	no disponible
-------------	---------------

Color de identificación	Ninguno
-------------------------	---------

Diámetro exterior del vástago (d3)	3 mm
------------------------------------	------

Longitud de conexión (l)	14 mm
--------------------------	-------

Anchura de la brida (b)	8.5 mm
-------------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001051
----------	----------

ETIM 10.0	EC001051
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-05
-------------	-------------


ETIM 9.0	EC001051
----------	----------

ECLASS 14.0	27-40-02-05
-------------	-------------

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos no aislados terminales planos enrollados, terminales planos tubulares, terminales planos macho, conectores paralelo y serie

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	HTN 21	Versión
Código	9014610000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada con engastes
Cantidad	1 ST	