

KWPN-M20/-300 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Versión | Terminale planos,300 mm ² |
| Código | 1496790000 |
| Tipo | KWPN-M20/-300 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118306545 |
| Cantidad | 10 Pieza |

KWPN-M20/-300 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| RoHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|---------|
| Peso neto | 312.2 g |
|-----------|---------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos técnicos

| | |
|---------|----------------------|
| Versión | Serie DIN 46235, 90° |
|---------|----------------------|

Conector

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| Sección de conexión del conductor | 300 mm ² | Aislamiento | no disponible |
| Orificio | M 20 | Diámetro interior del vástago (d1) | 24.5 mm |
| Diámetro exterior del vástago (d3) | 32 mm | Longitud del vástago (a) | 50 mm |
| Longitud de conexión (l) | 39 mm | Diámetro interior de la brida (d2) | 21 mm |
| Anchura de la brida (b) | 48.5 mm | Número de identificación Cu | 32 K |

Clasificaciones


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001050 | ETIM 9.0 | EC001050 |
| ETIM 10.0 | EC001050 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-03 | | |

KWPN-M20/-300 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



KWPN-M20/-300 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Accesorios**... para terminales tubulares (según EN 13600)**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo | ES APG 80 WM 300 | Versión |
| Código | 1502590000 | 300mm ² , Cirmpado WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310511 | |
| Cantidad | 1 ST | |

... para terminales tubulares (según DIN 46235)

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ES APG 80 HEX 300 | Versión |
| Código | 1502750000 | 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118310962 | |
| Cantidad | 1 ST | |