


ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, 6mm ² , Cirmpado WM
Código	1500850000
Tipo	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
Cantidad	1 Pieza

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensiones y pesos

Profundidad	12 mm
Altura	60 mm
Anchura	30 mm
Peso neto	150 g

Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura (pulgadas)	1.1811 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal

6 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	10
Zona de prensado, max.	6 mm ²

Sección mín. AWG 10

Matrices de prensado

Anchura de prensado	7 mm
Anchura de prensado en mm	7

Sección de conexión crimpada de cobre 6

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 45	Versión
Código	1500830000	Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118309317	hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes,
Cantidad	1 ST	Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval

6 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M4/-6 90	Versión
Código	1497220000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-6 90	Versión
Código	1496120000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-6 90	Versión
Código	1496130000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-6 90	Versión
Código	1496140000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Cantidad	100 ST	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	KWN-M10/-6 90	Versión
Código	1496150000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-6 90	Versión
Código	1496170000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-6	Versión
Código	1494720000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304190	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M5/-6	Versión
Código	1497840000	Terminale planos,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-6	Versión
Código	1497850000	Terminale planos,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-6	Versión
Código	1497860000	Terminale planos,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-6	Versión
Código	1498610000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307931	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M4/-6	Versión
Código	1497150000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-6	Versión
Código	1497170000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-6	Versión
Código	1497180000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-6	Versión
Código	1497190000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-6	Versión
Código	1497200000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-6	Versión
Código	1497210000	Terminale planos,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Cantidad	100 ST	