


ES EPG 45 HEX 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	95mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	1500980000
Tipo	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
Cantidad	1 Pieza

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

Profundidad	12 mm
Altura	60 mm
Anchura	30 mm
Peso neto	136 g

Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura (pulgadas)	1.1811 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
 RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conección crimpada hexagonal
Sección del terminal	nominal 95 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	3/0
Zona de prensado, max.	95 mm ²

Matrices de prensado

Valor característico	18
Sección de conexión crimpada de aluminio	70
Anchura de prensado en mm	5

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Herramientas**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 45	Versión
Código	1500830000	Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118309317	hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes,
Cantidad	1 ST	Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval

95 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-95	Versión
Código	1495820000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95	Versión
Código	1495600000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95	Versión
Código	1495610000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-95	Versión
Código	1495620000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Cantidad	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	KRN-M14/-95	Versión
Código	1495780000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-95	Versión
Código	1495630000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-95	Versión
Código	1495640000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-95 S	Versión
Código	1494430000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-95 S	Versión
Código	1494890000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-95 S	Versión
Código	1494900000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-95 S	Versión
Código	1494910000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-95 90	Versión
Código	1496080000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-95 90	Versión
Código	1496090000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 90	Versión
Código	1496100000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-95 90	Versión
Código	1494670000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 90	Versión
Código	1496110000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-95 45	Versión
Código	1496340000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Cantidad	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	KWN-M10/-95 45	Versión
Código	1496350000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-95 45	Versión
Código	1496370000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-95 45	Versión
Código	1496380000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-95	Versión
Código	1498180000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M10/-95	Versión
Código	1498190000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-95	Versión
Código	1498210000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-95	Versión
Código	1498250000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M16/-95	Versión
Código	1498220000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-95	Versión
Código	1498230000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M8/-95 90	Versión
Código	1497690000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-95 90	Versión
Código	1497710000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-95 90	Versión
Código	1497720000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-95 90	Versión
Código	1497730000	Terminale planos,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Cantidad	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	VPN/-95	Versión
Código	1498680000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307917	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-95	Versión
Código	1492950000	Terminale planos,95 mm ² ,95 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302622	
Cantidad	50 ST	