



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Versión	35mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Código	<a href="#">1501170000</a>
Tipo	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto	180 g
-----------	-------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal
Sección del terminal	nominal 35 mm <sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG	2	Sección mín. AWG	2
Zona de prensado, max.	35 mm <sup>2</sup>		

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado	19 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	35
---------------------	-------	---------------------------------------	----

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		