



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | 10mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes |
| Código     | <a href="#">1501320000</a>                         |
| Tipo       | ES EPG 45 DIN 10                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118309577                                      |
| Cantidad   | 1 Pieza  |

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |       |                        |             |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 12 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.4724 inch |
| Altura      | 60 mm | Altura (pulgadas)      | 2.3622 inch |
| Anchura     | 30 mm | Anchura (pulgadas)     | 1.1811 inch |
| Peso neto   | 155 g |                        |             |

**Conformidad medioambiental del producto**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

**Datos de herramienta para prensar**

|                          |                                |  |                    |
|--------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| Tipo de prensado /perfil | Conexión crimpada con engastes |  |                    |
| Sección del terminal     | nominal                        |  | 10 mm <sup>2</sup> |

**Descripción de contacto**

|                        |                    |                  |   |
|------------------------|--------------------|------------------|---|
| Sección máx. AWG       | 8                  | Sección mín. AWG | 8 |
| Zona de prensado, max. | 10 mm <sup>2</sup> |                  |   |

**Matrices de prensado**

|                           |      |                                       |    |
|---------------------------|------|---------------------------------------|----|
| Anchura de prensado       | 8 mm | Sección de conexión crimpada de cobre | 10 |
| Anchura de prensado en mm | 8    |                                       |    |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |