



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Versión	50mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">1501370000</a>
Tipo	ES EPG 45 DIN 50
GTIN (EAN)	4050118309706
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	12 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	155 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes		
Sección del terminal	nominal		50 mm <sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG	1	Sección mín. AWG	1
Zona de prensado, max.	50 mm <sup>2</sup>		

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado	12 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	50
Anchura de prensado en mm	12		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		