



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	240mm ² , Conexión crimpada con engastes
Código	1501820000
Tipo	ES APG 80 DIN 240
GTIN (EAN)	4050118309874
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 176 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Conexión crimpada con engastes

Sección del terminal nominal 240 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG 450 Sección mín. AWG 450

Zona de prensado, max. 240 mm²

Matrices de prensado

Anchura de prensado 8 mm Sección de conexión crimpada de cobre 240

Anchura de prensado en mm 8

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90

ECLASS 15.0 21-04-90-90