
## **ES APG 80 DIN 240**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

#### Datos generales para pedido

240mm², Conexión crimpada con engastes
<u>1501820000</u>
ES APG 80 DIN 240
4050118309874
1 Pieza

1



## **ES APG 80 DIN 240**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

	pesos

Peso neto	176 g
1 030 11010	1709

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento	de la directiva	Conforme sin	exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes	
Sección del terminal	nominal	240 mm²

## Descripción de contacto

Sección máx. AWG	450	Sección mín. AWG	450	
Zona de prensado, max	240 mm <sup>2</sup>			

## Matrices de prensado

Anchura de prensado	8 mm	Sección de conexión crimpada de cobre 240
Anchura de prensado en mm	8	

## **Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Versión del catálogo / Dibujos