



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	50mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	1502050000
Tipo	ES APG 80 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118310252
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	411.2 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapecoidal
Sección del terminal	nominal 50 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	1	Sección mín. AWG	1
Zona de prensado, max.	50 mm ²		

Matrices de prensado

Anchura de prensado	24 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	50
Anchura de prensado en mm	24		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		