


**ES APG 80 AEH 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	70mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Código	<a href="#">1502070000</a>
Tipo	ES APG 80 AEH 70
GTIN (EAN)	4050118310306
Cantidad	1 Pieza

**ES APG 80 AEH 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto 405.6 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Crimpado trapezoidal

Sección del terminal nominal 70 mm<sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG 2/0 Sección mín. AWG 2/0

Zona de prensado, max. 70 mm<sup>2</sup>

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado 24 mm Sección de conexión crimpada de cobre 70

Anchura de prensado en mm 24

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		