



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
  - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
  - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
  - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

### Datos generales para pedido

Versión	6mm <sup>2</sup> , Cimpado WM
Código	<a href="#">1502430000</a>
Tipo	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto	335.8 g
-----------	---------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
--------------------------	-------------

Sección del terminal	nominal	6 mm <sup>2</sup>
----------------------	---------	-------------------

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG	10	Sección mín. AWG	10
------------------	----	------------------	----

Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>
------------------------	-------------------

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado	7 mm	Sección de conexión crimpada de cobre 6
---------------------	------	---


Anchura de prensado en mm	7
---------------------------	---

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Accesorios

### 6 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-6	Versión
Código	<a href="#">1497150000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-6	Versión
Código	<a href="#">1497170000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-6	Versión
Código	<a href="#">1497180000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-6	Versión
Código	<a href="#">1497190000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-6	Versión
Código	<a href="#">1497200000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-6	Versión
Código	<a href="#">1497210000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M4/-6 90	Versión
Código	<a href="#">1497220000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-6 90	Versión
Código	<a href="#">1496120000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-6 90	Versión
Código	<a href="#">1496130000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-6 90	Versión
Código	<a href="#">1496140000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Cantidad	100 ST	

### Accesorios

Tipo	KWN-M10/-6 90	Versión
Código	<a href="#">1496150000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-6 90	Versión
Código	<a href="#">1496170000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-6	Versión
Código	<a href="#">1494720000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304190	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M5/-6	Versión
Código	<a href="#">1497840000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-6	Versión
Código	<a href="#">1497850000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-6	Versión
Código	<a href="#">1497860000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-6	Versión
Código	<a href="#">1498610000</a>	Terminale planos,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307931	
Cantidad	100 ST	