

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	10mm ² , Círculo WM
Código	1502440000
Tipo	ES APG 80 WM10
GTIN (EAN)	4050118310542
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	337.7 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal 10 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	8	Sección mín. AWG	8
Zona de prensado, max.	10 mm ²		

Matrices de prensado


Anchura de prensado	7 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	10
Anchura de prensado en mm	7		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accesorios

10 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-10	Versión
Código	1496900000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versión
Código	1496910000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versión
Código	1496920000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versión
Código	1496930000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-10	Versión
Código	1496940000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versión
Código	1496950000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 90	Versión
Código	1497020000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versión
Código	1497030000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 90	Versión
Código	1497040000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versión
Código	1497050000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Tipo	KWN-M12/-10 90	Versión
Código	1497070000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 45	Versión
Código	1496810000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 45	Versión
Código	1496820000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 45	Versión
Código	1496830000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 45	Versión
Código	1496840000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-10	Versión
Código	1497130000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306491	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M5/-10	Versión
Código	1497870000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-10	Versión
Código	1497880000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-10	Versión
Código	1497890000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-10	Versión
Código	1497910000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versión
Código	1497420000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versión
Código	1497430000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-10	Versión
Código	1498620000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308136	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Tipo	KQN-M4/-10	Versión
Código	1494010000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-10	Versión
Código	1494020000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-10	Versión
Código	1494030000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-10	Versión
Código	1494040000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-10	Versión
Código	1494050000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-10	Versión
Código	1494060000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M5/-10	Versión
Código	1492680000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-10	Versión
Código	1492690000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSN/-10	Versión
Código	1492780000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLN/-10	Versión
Código	1492890000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302561	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/10	Versión
Código	1493030000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302776	
Cantidad	100 ST	