**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	25mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
Código	<a href="#">1502480000</a>
Tipo	ES APG 80 WM 25
GTIN (EAN)	4050118310634
Cantidad	1 Pieza

**ES APG 80 WM 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto 351.9 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Cirmpado WM

Sección del terminal nominal 25 mm<sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG 4 Sección mín. AWG 4

Zona de prensado, max. 25 mm<sup>2</sup>

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado 12 mm Sección de conexión crimpada de cobre 25

Anchura de prensado en mm 12

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M5/-25	Versión
Código	<a href="#">1495830000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-25	Versión
Código	<a href="#">1496490000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-25	Versión
Código	<a href="#">1496500000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-25	Versión
Código	<a href="#">1496510000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-25	Versión
Código	<a href="#">1496520000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-25	Versión
Código	<a href="#">1496530000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495850000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495870000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495880000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495890000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Cantidad	100 ST	

**ES APG 80 WM 25**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesos**

Tipo	KWN-M14/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1495900000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Cantidad	100 ST	

**240 mm<sup>2</sup>**




El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

**Datos generales para pedido**

Tipo	KWN-M6/-25 45	Versión
Código	<a href="#">1496180000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 45	Versión
Código	<a href="#">1496190000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 45	Versión
Código	<a href="#">1496200000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 45	Versión
Código	<a href="#">1496210000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Cantidad	100 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

**Datos generales para pedido**

Tipo	VSTN/-25	Versión
Código	<a href="#">1494730000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304275	
Cantidad	50 ST	

**ES APG 80 WM 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KP-M6/-25	Versión
Código	<a href="#">1497970000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-25	Versión
Código	<a href="#">1497980000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-25	Versión
Código	<a href="#">1497990000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-25	Versión
Código	<a href="#">1498000000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M16/-25	Versión
Código	<a href="#">1498010000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497490000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497510000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497520000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-25 90	Versión
Código	<a href="#">1497530000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-25	Versión
Código	<a href="#">1498640000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308013	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KON-M5/-25	Versión
Código	<a href="#">1494120000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KON-M6/-25	Versión
Código	<a href="#">1494130000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-25	Versión
Código	<a href="#">1494140000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Cantidad	50 ST	

**ES APG 80 WM 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KQN-M10/-25	Versión
Código	<a href="#">1494150000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-25	Versión
Código	<a href="#">1494160000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-25	Versión
Código	<a href="#">1493490000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-25	Versión
Código	<a href="#">1492800000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-25	Versión
Código	<a href="#">1492910000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302646	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/25	Versión
Código	<a href="#">1493050000</a>	Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302783	
Cantidad	100 ST	