**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	35mm ² , Cirmpado WM
Código	1502490000
Tipo	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
Cantidad	1 Pieza

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 349.4 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Cirmpado WM

Sección del terminal nominal 35 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG 2 Sección mín. AWG 2

Zona de prensado, max. 35 mm²

Matrices de prensado

Anchura de prensado 12 mm Sección de conexión crimpada de cobre 35

Anchura de prensado en mm 12

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

35 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-35	Versión
Código	1496540000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-35	Versión
Código	1496550000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-35	Versión
Código	1496570000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-35	Versión
Código	1496580000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-35 S	Versión
Código	1494790000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-35 S	Versión
Código	1494810000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M6/-35 90	Versión
Código	1495910000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-35 90	Versión
Código	1495920000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-35 90	Versión
Código	1495930000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-35 90	Versión
Código	1495940000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M14/-35 90	Versión
Código	1494640000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M16/-35 90	Versión
Código	1494690000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-35 45	Versión
Código	1496220000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M8/-35 45	Versión
Código	1496230000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M10/-35 45	Versión
Código	1496240000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M12/-35 45	Versión
Código	1496250000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/-35	Versión
Código	1494740000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304428	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M6/-35	Versión
Código	1498020000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-35	Versión
Código	1498030000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-35	Versión
Código	1498040000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/35	Versión
Código	1498050000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M16/-35	Versión
Código	1498060000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-35 90	Versión
Código	1497540000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWPN-M8/-35 90	Versión
Código	1497550000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-35 90	Versión
Código	1497570000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-35 90	Versión
Código	1497580000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-35	Versión
Código	1498650000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308143	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-35	Versión
Código	1494170000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-35	Versión
Código	1494180000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-35	Versión
Código	1494190000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-35	Versión
Código	1493130000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-35	Versión
Código	1493140000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-35	Versión
Código	1493520000	Terminale planos,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-35	Versión
Código	1492810000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-35	Versión
Código	1492920000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302752	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/35	Versión
Código	1493060000	Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302943	
Cantidad	100 ST	