**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	50mm ² , Cirmpado WM
Código	1502500000
Tipo	ES APG 80 WM 50
GTIN (EAN)	4050118310658
Cantidad	1 Pieza

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 346.3 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Cirmpado WM

Sección del terminal nominal 50 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG 1 Sección mín. AWG 1

Zona de prensado, max. 50 mm²

Matrices de prensado

Anchura de prensado 12 mm Sección de conexión crimpada de cobre 50

Anchura de prensado en mm 12

Clasificaciones

ETIM 8.0

EC001282

ETIM 10.0

EC001282

ECLASS 15.0

21-04-90-90

ETIM 9.0

EC001282

ECLASS 14.0

21-04-90-90


ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

50 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-50	Versión
Código	1496590000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-50	Versión
Código	1496600000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-50	Versión
Código	1496610000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-50	Versión
Código	1496620000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-50	Versión
Código	1495750000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M16/-50	Versión
Código	1496630000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M20/-50	Versión
Código	1495840000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-50 S	Versión
Código	1494820000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-50 S	Versión
Código	1494830000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-50 S	Versión
Código	1494840000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Cantidad	25 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M6/-50 90	Versión
Código	1495950000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-50 90	Versión
Código	1495970000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 90	Versión
Código	1495980000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 90	Versión
Código	1495990000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M14/50 90	Versión
Código	1494650000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M16/-50 90	Versión
Código	1496000000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M20/-50 90	Versión
Código	1494710000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-50 45	Versión
Código	1496270000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M8/-50 45	Versión
Código	1496280000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 45	Versión
Código	1496290000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 45	Versión
Código	1496300000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/-50	Versión
Código	1494750000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304381	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M6/-50	Versión
Código	1498510000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KP-M8/-50	Versión
Código	1498070000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-50	Versión
Código	1498080000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-50	Versión
Código	1498090000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M14/-50	Versión
Código	1498570000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M16/-50	Versión
Código	1498110000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M20/-50	Versión
Código	1498120000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-50 90	Versión
Código	1497590000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-50 90	Versión
Código	1497610000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-50 90	Versión
Código	1497620000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M16/-50 90	Versión
Código	1497630000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-50	Versión
Código	1498660000	Terminale planos,50 mm ² ;50 mm ² ;Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307948	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KON-M6/-50	Versión
Código	1493510000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-50	Versión
Código	1493150000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Cantidad	50 ST	

Accesorios

Tipo	KQN-M10/-50	Versión
Código	1493160000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-50	Versión
Código	1493170000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-50	Versión
Código	1493180000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-50	Versión
Código	1493530000	Terminale planos,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-50	Versión
Código	1492820000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-50	Versión
Código	1492930000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302684	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/50	Versión
Código	1493070000	Terminale planos,50 mm ² ,50 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302691	
Cantidad	100 ST	