



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	70mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
Código	<a href="#">1502520000</a>
Tipo	ES APG 80 WM 70
GTIN (EAN)	4050118310580
Cantidad	1 Pieza

**ES APG 80 WM 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto 342.3 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Cirmpado WM

Sección del terminal nominal 70 mm<sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG 2/0 Sección mín. AWG 2/0

Zona de prensado, max. 70 mm<sup>2</sup>

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado 12 mm Sección de conexión crimpada de cobre 70

Anchura de prensado en mm 12

**Clasificaciones**

ETIM 8.0

EC001282

ETIM 10.0

EC001282

ECLASS 15.0

21-04-90-90

ETIM 9.0

EC001282

ECLASS 14.0

21-04-90-90

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

70 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-70	Versión
Código	<a href="#">1496640000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70	Versión
Código	<a href="#">1496650000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70	Versión
Código	<a href="#">1496670000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-70	Versión
Código	<a href="#">1495570000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-70	Versión
Código	<a href="#">1495770000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-70	Versión
Código	<a href="#">1495580000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-70	Versión
Código	<a href="#">1495590000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-70 S	Versión
Código	<a href="#">1494850000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70 S	Versión
Código	<a href="#">1494860000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70 S	Versión
Código	<a href="#">1494870000</a>	Terminale planos, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Cantidad	25 ST	

**ES APG 80 WM 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KRN-M12/-70 S	Versión
Código	<a href="#">1494880000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M6/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1496010000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1496020000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1496030000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1496040000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1494660000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1496050000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1496070000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-70 45	Versión
Código	<a href="#">1496310000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 45	Versión
Código	<a href="#">1496320000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 45	Versión
Código	<a href="#">1496330000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-70	Versión
Código	<a href="#">1494760000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304299	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M8/-70	Versión
Código	<a href="#">1498130000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Cantidad	50 ST	

**ES APG 80 WM 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KP-M10/-70	Versión
Código	<a href="#">1498140000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-70	Versión
Código	<a href="#">1498150000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-70	Versión
Código	<a href="#">1498560000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M16/-70	Versión
Código	<a href="#">1498160000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-70	Versión
Código	<a href="#">1498170000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M8/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1497640000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1497650000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1497660000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-70 90	Versión
Código	<a href="#">1497680000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-70	Versión
Código	<a href="#">1498670000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308020	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-70	Versión
Código	<a href="#">1493190000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-70	Versión
Código	<a href="#">1493210000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-70	Versión
Código	<a href="#">1493220000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Cantidad	50 ST	

**ES APG 80 WM 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KQN-M12/-70	Versión
Código	<a href="#">1493230000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-70	Versión
Código	<a href="#">1493240000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-70	Versión
Código	<a href="#">1493250000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-70	Versión
Código	<a href="#">1492830000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-70	Versión
Código	<a href="#">1492940000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302738	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/70	Versión
Código	<a href="#">1493080000</a>	Terminale planos,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302967	
Cantidad	50 ST	