



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	70mm ² , Cimpado WM
Código	1502520000
Tipo	ES APG 80 WM 70
GTIN (EAN)	4050118310580
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	342.3 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal 70 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	2/0	Sección mín. AWG	2/0
Zona de prensado, max.	70 mm ²		

Matrices de prensado


Anchura de prensado	12 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	70
Anchura de prensado en mm	12		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accesorios

70 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M6/-70	Versión
Código	1496640000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70	Versión
Código	1496650000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70	Versión
Código	1496670000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-70	Versión
Código	1495570000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-70	Versión
Código	1495770000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-70	Versión
Código	1495580000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-70	Versión
Código	1495590000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-70 S	Versión
Código	1494850000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70 S	Versión
Código	1494860000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70 S	Versión
Código	1494870000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Cantidad	25 ST	

Accesorios

Tipo	KRN-M12/-70 S	Versión
Código	1494880000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M6/-70 90	Versión
Código	1496010000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-70 90	Versión
Código	1496020000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 90	Versión
Código	1496030000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 90	Versión
Código	1496040000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-70 90	Versión
Código	1494660000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-70 90	Versión
Código	1496050000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-70 90	Versión
Código	1496070000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-70 45	Versión
Código	1496310000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 45	Versión
Código	1496320000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 45	Versión
Código	1496330000	Terminale planos,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-70	Versión
Código	1494760000	Terminale planos,70 mm²,70 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304299	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M8/-70	Versión
Código	1498130000	Terminale planos,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Cantidad	50 ST	

Accesorios

Tipo	KP-M10/-70	Versión
Código	1498140000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-70	Versión
Código	1498150000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-70	Versión
Código	1498560000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M16/-70	Versión
Código	1498160000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-70	Versión
Código	1498170000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M8/-70 90	Versión
Código	1497640000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-70 90	Versión
Código	1497650000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-70 90	Versión
Código	1497660000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-70 90	Versión
Código	1497680000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-70	Versión
Código	1498670000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308020	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-70	Versión
Código	1493190000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-70	Versión
Código	1493210000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-70	Versión
Código	1493220000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Cantidad	50 ST	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQN-M12/-70	Versión
Código	1493230000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-70	Versión
Código	1493240000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-70	Versión
Código	1493250000	Terminale planos,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-70	Versión
Código	1492830000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VPLN/-70	Versión
Código	1492940000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302738	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/70	Versión
Código	1493080000	Terminale planos,70 mm ² ,70 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302967	
Cantidad	50 ST	