**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	120mm <sup>2</sup> , Cirmpado WM
Código	<a href="#">1502540000</a>
Tipo	ES APG 80 WM 120
GTIN (EAN)	4050118310429
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dimensiones y pesos**

Peso neto 324.7 g

**Conformidad medioambiental del producto**Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Cirmpado WM

Sección del terminal nominal 120 mm<sup>2</sup>**Descripción de contacto**


Sección máx. AWG 4/0 Sección mín. AWG 4/0

Zona de prensado, max. 120 mm<sup>2</sup>**Matrices de prensado**

Anchura de prensado 12 mm Sección de conexión crimpada de cobre 120

Anchura de prensado en mm 12

**Clasificaciones**ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282  
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90  
ECLASS 15.0 21-04-90-90

**Accesorios****120 mm<sup>2</sup>**

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

**Datos generales para pedido**

Tipo	KRN-M8/-120	Versión
Código	<a href="#">1495790000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-120	Versión
Código	<a href="#">1495650000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-120	Versión
Código	<a href="#">1495670000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-120	Versión
Código	<a href="#">1495800000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-120	Versión
Código	<a href="#">1495680000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-120	Versión
Código	<a href="#">1495690000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-120 S	Versión
Código	<a href="#">1494410000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versión
Código	<a href="#">1494420000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versión
Código	<a href="#">1494920000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versión
Código	<a href="#">1494930000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Cantidad	10 ST	

## ES APG 80 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	KWN-M8/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1494680000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1494450000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1494470000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1494480000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-120 45	Versión
Código	<a href="#">1496390000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 45	Versión
Código	<a href="#">1496400000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versión
Código	<a href="#">1496410000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 45	Versión
Código	<a href="#">1496420000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-120	Versión
Código	<a href="#">1494780000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304282	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-120	Versión
Código	<a href="#">1498480000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M10/-120	Versión
Código	<a href="#">1498240000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-120	Versión
Código	<a href="#">1498250000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-120	Versión
Código	<a href="#">1498490000</a>	Terminale planos,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Cantidad	50 ST	

## ES APG 80 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	KP-M16/-120	Versión
Código	<a href="#">1498270000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-120	Versión
Código	<a href="#">1498280000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1497750000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1497760000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1497770000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versión
Código	<a href="#">1497780000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-120	Versión
Código	<a href="#">1498690000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307795	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M8/-120	Versión
Código	<a href="#">1493320000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-120	Versión
Código	<a href="#">1493330000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-120	Versión
Código	<a href="#">1493340000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-120	Versión
Código	<a href="#">1493350000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KON-M20/-120	Versión
Código	<a href="#">1493360000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-120	Versión
Código	<a href="#">1492960000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302936	
Cantidad	50 ST	

**Accesorios**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tipo	VSTN/120	Versión
Código	<a href="#">1493110000</a>	Terminale planos, 120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302813	
Cantidad	50 ST	