

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	120mm ² , Cimpado WM
Código	1502540000
Tipo	ES APG 80 WM 120
GTIN (EAN)	4050118310429
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	324.7 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal 120 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	4/0	Sección mín. AWG	4/0
Zona de prensado, max.	120 mm ²		

Matrices de prensado

Anchura de prensado	12 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	120
Anchura de prensado en mm	12		


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accesorios

www.weidmueller.com

120 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-120	Versión
Código	1495790000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-120	Versión
Código	1495650000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-120	Versión
Código	1495670000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-120	Versión
Código	1495800000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-120	Versión
Código	1495680000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-120	Versión
Código	1495690000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-120 S	Versión
Código	1494410000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versión
Código	1494420000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versión
Código	1494920000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versión
Código	1494930000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Cantidad	10 ST	

Accesorios

Tipo	KWN-M8/-120 90	Versión
Código	1494680000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versión
Código	1494450000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versión
Código	1494470000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 90	Versión
Código	1494480000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-120 45	Versión
Código	1496390000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 45	Versión
Código	1496400000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versión
Código	1496410000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 45	Versión
Código	1496420000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-120	Versión
Código	1494780000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304282	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-120	Versión
Código	1498480000	Terminale planos, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M10/-120	Versión
Código	1498240000	Terminale planos, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-120	Versión
Código	1498250000	Terminale planos, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-120	Versión
Código	1498490000	Terminale planos, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Cantidad	50 ST	

Accesorios

Tipo	KP-M16/-120	Versión
Código	1498270000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-120	Versión
Código	1498280000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versión
Código	1497750000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versión
Código	1497760000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/120 90	Versión
Código	1497770000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versión
Código	1497780000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-120	Versión
Código	1498690000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307795	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M8/-120	Versión
Código	1493320000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-120	Versión
Código	1493330000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-120	Versión
Código	1493340000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-120	Versión
Código	1493350000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-120	Versión
Código	1493360000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-120	Versión
Código	1492960000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302936	
Cantidad	50 ST	

Accesorios

Tipo	VSTN/120	Versión	
Código	1493110000	Terminale planos,120 mm ² ,120 mm ² ,Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118302813		
Cantidad	50 ST		