

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	150mm ² , Cimpado WM
Código	1502550000
Tipo	ES APG 80 WM 150
GTIN (EAN)	4050118310825
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	304.5 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal 150 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	5/0	Sección mín. AWG	5/0
Zona de prensado, max.	150 mm ²		

Matrices de prensado


Anchura de prensado	5 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	150
Anchura de prensado en mm	5		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accesorios

150 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido


Tipo	KRN-M8/-150	Versión
Código	1495700000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-150	Versión
Código	1495710000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-150	Versión
Código	1495720000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-150	Versión
Código	1495810000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-150	Versión
Código	1495730000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-150	Versión
Código	1495740000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-150 S	Versión
Código	1494440000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-150 S	Versión
Código	1494940000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-150 S	Versión
Código	1494950000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versión
Código	1494970000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Cantidad	10 ST	

Accesorios

Tipo	KWN-M8/-150 90	Versión
Código	1494490000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/150 90	Versión
Código	1494500000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versión
Código	1494510000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versión
Código	1494520000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versión
Código	1494530000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versión
Código	1496430000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versión
Código	1496440000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 45	Versión
Código	1496450000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versión
Código	1496470000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 45	Versión
Código	1496480000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-150	Versión
Código	1497380000	Terminale planos, 150 mm ² , 150 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306958	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-150	Versión
Código	1498290000	Terminale planos, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Cantidad	25 ST	

Accesorios

10 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KP-M10/-150	Versión	
Código	1498310000	Terminale planos, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307801		
Cantidad	25 ST		

150 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KP-M12/-150	Versión	
Código	1498320000	Terminale planos, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307658		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KP-M14/-150	Versión	
Código	1498580000	Terminale planos, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118308112		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KP-M16/-150	Versión	
Código	1498330000	Terminale planos, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307641		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KP-M20/-150	Versión	
Código	1498340000	Terminale planos, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307740		
Cantidad	25 ST		
Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versión	
Código	1497790000	Terminale planos, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307085		
Cantidad	25 ST		

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versión
Código	1497810000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versión
Código	1497820000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versión
Código	1497830000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/150 90	Versión
Código	1496680000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-150	Versión
Código	1498710000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308129	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-150	Versión
Código	1493370000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-150	Versión
Código	1493380000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-150	Versión
Código	1493390000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-150	Versión
Código	1493410000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-150	Versión
Código	1492970000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302912	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/150	Versión
Código	1493120000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302905	
Cantidad	50 ST	