

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	185mm ² , Cirmpado WM
Código	1502570000
Tipo	ES APG 80 WM 185
GTIN (EAN)	4050118310528
Cantidad	1 Pieza

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	301 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal

185 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	6/0	Sección mín. AWG	6/0
Zona de prensado, max.	185 mm ²		

Matrices de prensado

Anchura de prensado	5 mm	Sección de conexión crimpada de cobre 185
Anchura de prensado en mm	5	

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**185 mm²**

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-185	Versión
Código	1497290000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185	Versión
Código	1495430000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-185	Versión
Código	1495440000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-185	Versión
Código	1497250000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-185	Versión
Código	1495450000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-185	Versión
Código	1495470000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185 S	Versión
Código	1494980000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-185 S	Versión
Código	1494990000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M16/-185 S	Versión
Código	1495000000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 90	Versión
Código	1494540000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Cantidad	25 ST	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M12/-185 90	Versión
Código	1494550000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 90	Versión
Código	1494570000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-185 90	Versión
Código	1494580000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 45	Versión
Código	1495340000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M12/-185 45	Versión
Código	1495350000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 45	Versión
Código	1495370000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M20/-185 45	Versión
Código	1495380000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Cantidad	20 ST	
Tipo	VSTN/-185	Versión
Código	1497390000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306798	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-185	Versión
Código	1498540000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-185	Versión
Código	1498350000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M12/-185	Versión
Código	1498360000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M14/-185	Versión
Código	1498590000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-185	Versión
Código	1498370000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Cantidad	25 ST	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KP-M20/-185	Versión
Código	1498380000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-185 90	Versión
Código	1496800000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-185 90	Versión
Código	1496690000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-185 90	Versión
Código	1496700000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-185 90	Versión
Código	1496710000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-185 90	Versión
Código	1496720000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-185	Versión
Código	1498720000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308051	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-185	Versión
Código	1493420000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303322	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-185	Versión
Código	1493430000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303308	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-185	Versión
Código	1493440000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303414	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-185	Versión
Código	1493450000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303544	
Cantidad	25 ST	