**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	240mm ² , Cirmpado WM
Código	1502580000
Tipo	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
Cantidad	1 Pieza

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 302.8 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Cirmpado WM

Sección del terminal nominal 240 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG 450 Sección mín. AWG 450

Zona de prensado, max. 240 mm²

Matrices de prensado

Anchura de prensado 7 mm Sección de conexión crimpada de cobre 240

Anchura de prensado en mm 7

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90

ECLASS 15.0 21-04-90-90


ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-240	Versión
Código	1495480000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240	Versión
Código	1495490000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-240	Versión
Código	1495500000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-240	Versión
Código	1497270000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-240	Versión
Código	1495510000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-240	Versión
Código	1495520000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240 S	Versión
Código	1494340000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M12/-240 S	Versión
Código	1494350000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M16/-240 S	Versión
Código	1494370000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KWN-M10/-240 90	Versión
Código	1494590000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Cantidad	25 ST	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M12/-240 90	Versión
Código	1494610000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 90	Versión
Código	1494620000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 90	Versión
Código	1494630000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-240 45	Versión
Código	1495400000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 45	Versión
Código	1495410000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 45	Versión
Código	1495420000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Cantidad	15 ST	
Tipo	VSTN/-240	Versión
Código	1497400000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306965	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-240	Versión
Código	1498390000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M12/-240	Versión
Código	1498410000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M14/-240	Versión
Código	1498530000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M16/-240	Versión
Código	1498420000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M20/-240	Versión
Código	1498430000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWPN-M12/-240 90	Versión
Código	1496730000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306279	
Cantidad	20 ST	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWPN-M16/-240 90	Versión
Código	1496740000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306507	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWPN-M20/-240 90	Versión
Código	1496750000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306095	
Cantidad	20 ST	
Tipo	VPN/-240	Versión
Código	1498730000	Terminale planos,240 mm ² ,240 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308044	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KQN-M10/-240	Versión
Código	1493460000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303230	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-240	Versión
Código	1493470000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303551	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-240	Versión
Código	1493480000	Terminale planos,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303209	
Cantidad	25 ST	