



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	300mm ² , Cimpado WM
Código	1502590000
Tipo	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	277 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Cirmpado WM
Sección del terminal	nominal 300 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	600	Sección mín. AWG	600
Zona de prensado, max.	300 mm ²		

Matrices de prensado

Anchura de prensado	7 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	300
Anchura de prensado en mm	7		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accesorios

300 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M10/-300	Versión
Código	1495530000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KRN-M12/-300	Versión
Código	1495540000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KRN-M14/-300	Versión
Código	1497280000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KRN-M16/-300	Versión
Código	1495550000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KRN-M20/-300	Versión
Código	1497240000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KRN-M10/300 S	Versión
Código	1494380000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M12/-300 S	Versión
Código	1494390000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M16/-300 S	Versión
Código	1494400000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KWN-M12/-300 90	Versión
Código	1497300000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M16/-300 90	Versión
Código	1497310000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Cantidad	20 ST	

Accesorios

Tipo	KWN-M20/-300 90	Versión
Código	1497320000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M10/-300	Versión
Código	1498440000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KP-M12/-300	Versión
Código	1498450000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KP-M14/-300	Versión
Código	1498550000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KP-M16/-300	Versión
Código	1498460000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KP-M20/-300	Versión
Código	1498470000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWPN-M12/-300 90	Versión
Código	1496770000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWPN-M16/-300 90	Versión
Código	1496780000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWPN-M20/-300 90	Versión
Código	1496790000	Terminale planos,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
Cantidad	10 ST	
Tipo	VPN/-300	Versión
Código	1498740000	Terminale planos,300 mm ² ,300 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308037	
Cantidad	10 ST	