**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	10mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal
Código	<a href="#">1502620000</a>
Tipo	ES APG 80 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118310818
Cantidad	1 Pieza

**ES APG 80 HEX 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto 337.2 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Conexión crimpada hexagonal

Sección del terminal nominal 10 mm<sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG 8 Sección mín. AWG 8

Zona de prensado, max. 10 mm<sup>2</sup>

**Matrices de prensado**

Valor característico 6 Anchura de prensado 7 mm

Sección de conexión crimpada de cobre 10 Anchura de prensado en mm 7

**Clasificaciones**

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90

ECLASS 15.0 21-04-90-90


## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

10 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-10	Versión
Código	<a href="#">1496900000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versión
Código	<a href="#">1496910000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versión
Código	<a href="#">1496920000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versión
Código	<a href="#">1496930000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-10	Versión
Código	<a href="#">1496940000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versión
Código	<a href="#">1496950000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497020000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497030000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497040000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497050000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Cantidad	100 ST	

**ES APG 80 HEX 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KWN-M12/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497070000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 45	Versión
Código	<a href="#">1496810000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 45	Versión
Código	<a href="#">1496820000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 45	Versión
Código	<a href="#">1496830000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 45	Versión
Código	<a href="#">1496840000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-10	Versión
Código	<a href="#">1497130000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306491	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M5/-10	Versión
Código	<a href="#">1497870000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-10	Versión
Código	<a href="#">1497880000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-10	Versión
Código	<a href="#">1497890000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-10	Versión
Código	<a href="#">1497910000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497420000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497430000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-10	Versión
Código	<a href="#">1498620000</a>	Terminale planos,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308136	
Cantidad	100 ST	

**ES APG 80 HEX 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	KQN-M4/-10	Versión
Código	<a href="#">1494010000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-10	Versión
Código	<a href="#">1494020000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-10	Versión
Código	<a href="#">1494030000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-10	Versión
Código	<a href="#">1494040000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-10	Versión
Código	<a href="#">1494050000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-10	Versión
Código	<a href="#">1494060000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M5/-10	Versión
Código	<a href="#">1492680000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-10	Versión
Código	<a href="#">1492690000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSN/-10	Versión
Código	<a href="#">1492780000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLN/-10	Versión
Código	<a href="#">1492890000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302561	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/10	Versión
Código	<a href="#">1493030000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302776	
Cantidad	100 ST	