

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

### Datos generales para pedido

Versión	16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal
Código	<a href="#">1502630000</a>
Tipo	ES APG 80 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118310436
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto	352.3 g
-----------	---------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		
Sección del terminal	nominal		16 mm <sup>2</sup>

### Descripción de contacto

Sección máx. AWG	6	Sección mín. AWG	6
Zona de prensado, max.	16 mm <sup>2</sup>		

### Matrices de prensado

Valor característico	8	Anchura de prensado	12 mm
Sección de conexión crimpada de cobre	16	Anchura de prensado en mm	12


### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

### Accesorios

www.weidmueller.com

#### 10 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-10	Versión
Código	<a href="#">1496900000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versión
Código	<a href="#">1496910000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versión
Código	<a href="#">1496920000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versión
Código	<a href="#">1496930000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-10	Versión
Código	<a href="#">1496940000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versión
Código	<a href="#">1496950000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497020000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497030000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497040000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versión
Código	<a href="#">1497050000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Cantidad	100 ST	

## ES APG 80 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	KWN-M12/-10 90	Versión	
Código	<a href="#">1497070000</a>	Terminale planos, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306606		
Cantidad	100 ST		

### 16 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M5/-16	Versión	
Código	<a href="#">1496970000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306569		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KRN-M6/-16	Versión	
Código	<a href="#">1496980000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306583		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KRN-M8/-16	Versión	
Código	<a href="#">1496990000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306514		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KRN-M10/-16	Versión	
Código	<a href="#">1497000000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306460		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KRN-M12/-16	Versión	
Código	<a href="#">1497010000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306538		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KWN-M5/-16 90	Versión	
Código	<a href="#">1497080000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306392		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KWN-M6/16 90	Versión	
Código	<a href="#">1497090000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306743		
Cantidad	100 ST		
Tipo	KWN-M8/-16 90	Versión	
Código	<a href="#">1497100000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306804		
Cantidad	100 ST		

### Accesorios

Tipo	KWN-M10/-16 90	Versión
Código	<a href="#">1497110000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-16 90	Versión
Código	<a href="#">1497120000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-16 45	Versión
Código	<a href="#">1496850000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-16 45	Versión
Código	<a href="#">1496870000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-16 45	Versión
Código	<a href="#">1496880000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-16 45	Versión
Código	<a href="#">1496890000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-16	Versión
Código	<a href="#">1497140000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306620	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M5/-16	Versión
Código	<a href="#">1497920000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-16	Versión
Código	<a href="#">1497930000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-16	Versión
Código	<a href="#">1497940000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-16	Versión
Código	<a href="#">1497950000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-16	Versión
Código	<a href="#">1497960000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-16 90	Versión
Código	<a href="#">1497440000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Cantidad	100 ST	

### Accesorios

Tipo	KWPN-M8/-16 90	Versión
Código	<a href="#">1497450000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-16 90	Versión
Código	<a href="#">1497470000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-16 90	Versión
Código	<a href="#">1497480000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-16	Versión
Código	<a href="#">1498630000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307856	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-16	Versión
Código	<a href="#">1494070000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-16	Versión
Código	<a href="#">1494080000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-16	Versión
Código	<a href="#">1494090000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-16	Versión
Código	<a href="#">1494100000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-16	Versión
Código	<a href="#">1494110000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-16	Versión
Código	<a href="#">1492700000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQNG-M8/-16	Versión
Código	<a href="#">1492710000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-16	Versión
Código	<a href="#">1492790000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLN/-16	Versión
Código	<a href="#">1492900000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302714	
Cantidad	100 ST	

## Accesorios

Tipo	VSTN/16	Versión	
Código	<a href="#">1493040000</a>	Terminale planos, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ninguno	
GTIN (EAN)	4050118302981		
Cantidad	100 ST		