


ES APG 80 HEX 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	185mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	1502730000
Tipo	ES APG 80 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118310726
Cantidad	1 Pieza

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Peso neto 298.2 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Conexión crimpada hexagonal

Sección del terminal nominal 185 mm²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG 6/0 Sección mín. AWG 6/0

Zona de prensado, max. 185 mm²

Matrices de prensado

Valor característico 25

Sección de conexión crimpada de 150
aluminio

Anchura de prensado en mm 5

Anchura de prensado 5 mm

Sección de conexión crimpada de cobre 185

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282

ECLASS 15.0 21-04-90-90

ETIM 9.0 EC001282

ECLASS 14.0 21-04-90-90


ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

10 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-10	Versión
Código	1496900000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versión
Código	1496910000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versión
Código	1496920000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versión
Código	1496930000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-10	Versión
Código	1496940000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versión
Código	1496950000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 90	Versión
Código	1497020000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versión
Código	1497030000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 90	Versión
Código	1497040000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versión
Código	1497050000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M12/-10 90	Versión
Código	1497070000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 45	Versión
Código	1496810000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 45	Versión
Código	1496820000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 45	Versión
Código	1496830000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 45	Versión
Código	1496840000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-10	Versión
Código	1497130000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306491	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M5/-10	Versión
Código	1497870000	Terminale planos,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-10	Versión
Código	1497880000	Terminale planos,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-10	Versión
Código	1497890000	Terminale planos,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-10	Versión
Código	1497910000	Terminale planos,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versión
Código	1497420000	Terminale planos,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versión
Código	1497430000	Terminale planos,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-10	Versión
Código	1498620000	Terminale planos,10 mm ² ,10 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308136	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQN-M4/-10	Versión
Código	1494010000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-10	Versión
Código	1494020000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-10	Versión
Código	1494030000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-10	Versión
Código	1494040000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-10	Versión
Código	1494050000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-10	Versión
Código	1494060000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M5/-10	Versión
Código	1492680000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-10	Versión
Código	1492690000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSN/-10	Versión
Código	1492780000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLN/-10	Versión
Código	1492890000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302561	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/10	Versión
Código	1493030000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302776	
Cantidad	100 ST	


ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

120 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-120	Versión
Código	1495790000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-120	Versión
Código	1495650000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-120	Versión
Código	1495670000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-120	Versión
Código	1495800000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-120	Versión
Código	1495680000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-120	Versión
Código	1495690000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-120 S	Versión
Código	1494410000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versión
Código	1494420000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versión
Código	1494920000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versión
Código	1494930000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Cantidad	10 ST	


ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesos

Tipo	KWN-M8/-120 90	Versión
Código	1494680000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versión
Código	1494450000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Cantidad	25 ST	

185 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-185	Versión
Código	1497290000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185	Versión
Código	1495430000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-185	Versión
Código	1495440000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-185	Versión
Código	1497250000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-185	Versión
Código	1495450000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-185	Versión
Código	1495470000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185 S	Versión
Código	1494980000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Cantidad	10 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KRN-M12/-185 S	Versión
Código	1494990000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M16/-185 S	Versión
Código	1495000000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 90	Versión
Código	1494540000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-185 90	Versión
Código	1494550000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 90	Versión
Código	1494570000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-185 90	Versión
Código	1494580000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 45	Versión
Código	1495340000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M12/-185 45	Versión
Código	1495350000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 45	Versión
Código	1495370000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M20/-185 45	Versión
Código	1495380000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Cantidad	20 ST	
Tipo	VSTN/-185	Versión
Código	1497390000	Terminale planos, 185 mm ² ,185 mm ² ,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306798	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-185	Versión
Código	1498540000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-185	Versión
Código	1498350000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Cantidad	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KP-M12/-185	Versión
Código	1498360000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M14/-185	Versión
Código	1498590000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-185	Versión
Código	1498370000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M20/-185	Versión
Código	1498380000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-185 90	Versión
Código	1496800000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-185 90	Versión
Código	1496690000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-185 90	Versión
Código	1496700000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-185 90	Versión
Código	1496710000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-185 90	Versión
Código	1496720000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-185	Versión
Código	1498720000	Terminale planos, 185 mm ² , 185 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308051	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-185	Versión
Código	1493420000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303322	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-185	Versión
Código	1493430000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303308	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-185	Versión
Código	1493440000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303414	
Cantidad	25 ST	

ES APG 80 HEX 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Accesorios**

Tipo	KQN-M20/-185	Versión
Código	1493450000	Terminale planos, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303544	
Cantidad	25 ST	