


ES APG 80 HEX 300AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	300mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	1502780000
Tipo	ES APG 80 HEX 300AL
GTIN (EAN)	4050118310955
Cantidad	1 Pieza

ES APG 80 HEX 300AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 281.2 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Conexión crimpada hexagonal

Descripción de contacto

Sección máx. AWG 600	Sección mín. AWG 600
Zona de prensado, max. 300 mm ²	

Matrices de prensado

Valor característico 32	Anchura de prensado 13 mm
Sección de conexión crimpada de aluminio 300	Anchura de prensado en mm 7

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001282	ETIM 7.0 EC001282
ETIM 8.0 EC001282	ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282	ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-01-90-90	ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90	ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90	ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90	