



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	10mm ² , Conexión crimpada con engastes
Código	1502830000
Tipo	ES APG 80 DIN 10
GTIN (EAN)	4050118310948
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	349.3 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes		
Sección del terminal	nominal	10 mm ²	

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	8	Sección mín. AWG	8
Zona de prensado, max.	10 mm ²		

Matrices de prensado

Anchura de prensado	8 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	10
Anchura de prensado en mm	8		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		