

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	35mm ² , Conexión crimpada con engastes
Código	1502870000
Tipo	ES APG 80 DIN 35
GTIN (EAN)	4050118310474
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Dimensiones y pesos**

Peso neto 351.7 g

Conformidad medioambiental del productoEstado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Conexión crimpada con engastes

Sección del terminal nominal 35 mm²**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG 2 Sección mín. AWG 2

Zona de prensado, max. 35 mm²**Matrices de prensado**

Anchura de prensado 11 mm Sección de conexión crimpada de cobre 35

Anchura de prensado en mm 11

ClasificacionesETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90