

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los adaptadores frontales FAD TSX con cables preensamblados proporcionan una migración segura desde las tarjetas TSX a otros sistemas PLC o a los módulos u-remote de Weidmüller.

- Se pueden anclar en el carril de montaje TS35

Datos generales para pedido

Código	1505530000
Tipo	FAD BLK 7 2HE20
GTIN (EAN)	4050118319545
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	37 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4567 inch
Altura	24 mm	Altura (pulgadas)	0.9449 inch
Anchura	209 mm	Anchura (pulgadas)	8.2283 inch
Peso neto	187 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-----------------------	--

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-----------------------	--

Especificaciones

Tensión de servicio	50 V AC / 70 V DC
---------------------	-------------------

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 50 V AC
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de impulso(1,2/50µs)	0.5 kV	Tensión de prueba de aislamiento AC	0.35 kV

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Dibujos

