

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 3.2 - 9.5 mm, blanco
Código	<u>1505880000</u>
Tipo	HSS 3.2-9.5 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118314168
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Construcción de

Maquinaria

-55...135 °C

instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo,

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	c FL *us		
ROHS	Conformidad		
UL File Number Search	Sitio web UL		
Núm. de certificación (cURus)	E366310		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	0.77 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0303 inch
Anchura	15.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.5945 inch
Longitud	30000 mm	Longitud (pulgadas)	1181.1 inch
Peso neto	235 g		
Temperaturas			
Gama de temperaturas de servicio	-55135 °C		
Conformidad medioambiental	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Datos generales			
Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	15.1 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.		Gama de temperaturas de servicio, min.	
Color	blanco	Halógenos	Sí
Longitud	30000 mm	Material básico	Polyolefin

Señalizador para cables y conductores

sin

THM MULTIMARK, THM

MULTIMARK PLUS

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor,	16 mm ²
		max.	
Sección de conexión del conductor, min. 4 mm²		Diámetro externo del conductor, max.	9.5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	3.2 mm	Índice de retractabilidad	3:1
Temperatura de contracción	90 °C	Anchura de campo de texto	0 mm
recomendada			
Altura de campo de texto	14.9 mm	diámetro externo del conductor	3.2 - 9.5 mm
Sección de conexión del conductor	4 - 16 mm ²		

Industrias recomendadas

Gama de temperaturas de servicio

Indicación importante

Información de producto	Soporte para rollo externo 1302920000 necesario

Clasificaciones

Caracteres impresos

Impresora compatible

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530

Fecha de creación 07.11.2025 08:07:39 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Hoja técnica


HSS 3.2-9.5 EL W30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo RIBBON HSS HF EL 40/300... Versión
Código 1426210000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118228823

Cantidad 1 ST

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versión
Código	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versión
Código	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Cantidad	1 ST	
Ournada		

Fecha de creación 07.11.2025 08:07:39 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 5