

HSS 8.5-25.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Señalizadores para cables y conductores, 8.5 - 25.4 mm, blanco |
| Código | 1505910000 |
| Tipo | HSS 8.5-25.4 EL W30M |
| GTIN (EAN) | 4050118314373 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HSS 8.5-25.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E366310 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.77 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0303 inch |
| Anchura | 40.5 mm | Anchura (pulgadas) | 1.5945 inch |
| Longitud | 30000 mm | Longitud (pulgadas) | 1181.1 inch |
| Peso neto | 310 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -55...135 °C |
|----------------------------------|--------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos generales

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tipo de impresión | sin imprimir | Anchura | 40.5 mm |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 135 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C |
| Color | blanco | Halógenos | Sí |
| Longitud | 30000 mm | Material básico | Polyolefin |
| Caracteres impresos | sin | Industrias recomendadas | Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Gama de temperaturas de servicio | -55...135 °C |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor, max. | 120 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 35 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 25.4 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 8.5 mm | Índice de retractabilidad | 3:1 |
| Temperatura de contracción recomendada | 90 °C | Anchura de campo de texto | 0 mm |
| Altura de campo de texto | 40.3 mm | diámetro externo del conductor | 8.5 - 25.4 mm |
| Sección de conexión del conductor | 35 - 120 mm ² | | |

Indicación importante

| | |
|-------------------------|---|
| Información de producto | Soporte para rollo externo 1302920000 necesario |
|-------------------------|---|

Clasificaciones

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

ECLASS 15.0

27-28-11-02



HSS 8.5-25.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Tipo | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versión | |
| Código | 1426210000 | Cinta de color | |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | THM MMP EXT.RH | Versión | |
| Código | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versión | |
| Código | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 30 | Versión | |
| Código | 1357430000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |