TM 201/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso universal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde conductores finos hasta cables de gran diámetro de grosor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor protección frente a las agresiones externas. Los manguitos TM permiten una instalación flexible.

- Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
- Amplio rango de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6 mm de anchura)

Datos generales para pedido

Versión	TM, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1.5 - 2.5 mm
Código	<u>1507060000</u>
Tipo	TM 201/23 V0
GTIN (EAN)	4050118315455
Cantidad	1000 Pieza



TM 201/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Home	ologac	IODAG
	nouac	IUIICO

ROHS

Dimensiones y pes	os		
Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0.9055 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	0.41 g		

Conformidad

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	5 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servici	io, max. 80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min40 °C		Color	transparente
Material básico	PVC	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio	-4080 °C		

Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm²	Sección de conexión del conductor, min	n. 0.25 mm²
Diámetro externo del conductor, max.	2.5 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1.5 mm
diámetro externo del conductor	1.5 - 2.5 mm	Sección de conexión del conductor	0.25 - 1.5 mm ²

Clasificaciones

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-04-01 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos

TM 201/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Neutro



TM-l es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

5	moraree para pearae	
Tipo	TM-I 23 MC NE BL	Versión
Código	1428520000	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4050118232875	
Cantidad	400 ST	
Tipo	TM-I 23 MC NE GE	Versión
Código	1428490000	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4050118232868	
Cantidad	400 ST	
Tipo	TM-I 23 MC NE RT	Versión
Código	1428510000	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4050118232752	
Cantidad	400 ST	
Tipo	TM-I 23 MC NE WS	Versión
Código	1428480000	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4050118232851	
Cantidad	400 ST	

Versión del catálogo / Dibujos 3