TM 205/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso universal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde conductores finos hasta cables de gran diámetro de grosor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor protección frente a las agresiones externas. Los manguitos TM permiten una instalación flexible.

- Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
- Amplio rango de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6 mm de anchura)

Datos generales para pedido

Versión	TM, Manguito x 14 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 10 - 14 mm
Código	<u>1507100000</u>
Tipo	TM 205/23 V0
GTIN (EAN)	4050118315578
Cantidad	200 Pieza



TM 205/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologacion	291

ROHS

Dimensiones y pesos			
Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0.9055 inch
Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0.5512 inch
Peso neto	1.19 g		

Conformidad

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	14 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servic	io, max. 80 °C
Gama de temperaturas de servicio, m	in40 °C	Color	transparente
Material básico	PVC	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio	-4080 °C		

Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor,	35 mm ²	Sección de conexión del conductor, min	. 16 mm²
max.			
Diámetro externo del conductor, max.	14 mm	Diámetro externo del conductor, min.	10 mm
diámetro externo del conductor	10 - 14 mm	Sección de conexión del conductor	16 - 35 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versión del catálogo / Dibujos

TM 205/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Neutro



TM-l es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

TM-I 23 MC NE BL	Versión
1428520000	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, azul
4050118232875	
400 ST	
TM-I 23 MC NE GE	Versión
1428490000	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, amarillo
4050118232868	
400 ST	
400 ST TM-I 23 MC NE RT	Versión
	Versión TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rojo
TM-I 23 MC NE RT	
TM-I 23 MC NE RT 1428510000	
TM-I 23 MC NE RT 1428510000 4050118232752	
TM-I 23 MC NE RT 1428510000 4050118232752 400 ST	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rojo
TM-I 23 MC NE RT 1428510000 4050118232752 400 ST TM-I 23 MC NE WS	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rojo Versión
	1428520000 4050118232875 400 ST TM-I 23 MC NE GE 1428490000

Versión del catálogo / Dibujos 3