

**LADEGERAET EPG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

**Datos generales para pedido**

Código	1509370000
Tipo	<a href="#">LADEGERAET EPG</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
Cantidad	1 Pieza

**LADEGERAET EPG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	178 mm	Profundidad (pulgadas)	7.0079 inch
Altura	78 mm	Altura (pulgadas)	3.0709 inch
Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5.9055 inch
Longitud	178 mm	Longitud (pulgadas)	7.0079 inch
Peso neto	512 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
---	----------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Tiempo de carga	0.5 h	Rango de tensión	12 / 14.4 / 18 V
Potencia admitida	90 W	Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		