

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Código	1509370000
Tipo	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
Cantidad	1 Pieza

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	178 mm	Profundidad (pulgadas)	7.0079 inch
Altura	78 mm	Altura (pulgadas)	3.0709 inch
Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5.9055 inch
Longitud	178 mm	Longitud (pulgadas)	7.0079 inch
Peso neto	512 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Tiempo de carga	0.5 h	Rango de tensión	12 / 14.4 / 18 V
Potencia admitida	90 W	Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		