

LADEGERAET EPG 45 120V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Código	1509380000
Tipo	LADEGERAET EPG 45 120V
GTIN (EAN)	4050118318647
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-05-13T00:00:00+02:00

LADEGERAET EPG 45 120V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	512 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
---	----------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Tiempo de carga	0.5 h	Rango de tensión	7,2 - 18 V
Conexión eléctrica	110 - 120 V / 50 - 60 Hz		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		