

**STRIPAX ULTIMATE XL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">1512780000</a>
Tipo	STRIPAX ULTIMATE XL
GTIN (EAN)	4050118319934
Cantidad	1 Pieza

## STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm
Altura	99 mm
Anchura	190 mm
Peso neto	171.8 g

Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura (pulgadas)	7.4803 inch

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Datos técnicos

Descripción del artículo Herramienta para desaislar

## Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductores rígidos y flexibles con aislamiento libre de halógenos	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm <sup>2</sup>
Zona de desaislado AWG, máx.	8 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	14 AWG
Longitud de desaislado, máx.	25 mm	Sección de conexión del conductor, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 2.5 mm <sup>2</sup>			

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Drawings



TYPE THHN

ALLOGEN FREE 2,5MM<sup>2</sup> H07Z-K

### Ejemplo de uso




## STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Accesarios/piezas de repuesto



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

## Datos generales para pedido

Tipo	ERME SPX UL XL	Versión
Código	<a href="#">1512790000</a>	Accesorios, Portacuchillas
GTIN (EAN)	4050118320428	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE KLBC SPX UL XL	Versión
Código	<a href="#">2571510000</a>	Accesorios, Mordaza de sujeción de repuesto
GTIN (EAN)	4050118581997	
Cantidad	1 ST	