

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">1513170000</a>                                      |
| Tipo       | HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M  |
| GTIN (EAN) | 4050118320909   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.9 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.0354 inch |
| Anchura     | 7.6 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0.2992 inch |
| Longitud    | 30000 mm | Longitud (pulgadas)    | 1181.1 inch |
| Peso neto   | 286 g    |                        |             |

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...105 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
| Tipo de impresión                      | sin imprimir | Anchura                                | 7.6 mm   |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C       | Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C   |
| Color                                  | amarillo     | Halógenos                              | No   |
| Longitud                               | 30000 mm     | Material básico                        | Polyolefin   |
| Caracteres impresos                    | sin          | Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Gama de temperaturas de servicio       | -55...105 °C | Unidades por rollo                     | 1  |

### Señalizador para cables y conductores

|   |                          |   |                   |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| Halógenos                               | No                       | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.75 mm <sup>2</sup>     | Diámetro externo del conductor, max.    | 4.8 mm            |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 2.4 mm                   | Índice de retractabilidad               | 2:1               |
| Temperatura de contracción recomendada  | 90 °C                    | diámetro externo del conductor          | 2.4 - 4.8 mm      |
| Sección de conexión del conductor       | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> |   |                   |

### Indicación importante

Información de producto Soporte para rollo externo 1302920000 necesario

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Dibujos**



## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | THM MMP EXT.RH             | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1302920000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 30        | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357430000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |