

VG 16 HQ K68 2X7 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Conectores industriales, Accesorios, Prensaestopas, Policarbonato |
| Código | 1525530000 |
| Tipo | VG 16 HQ K68 2X7 SW |
| GTIN (EAN) | 4050118339550 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 13 g

Temperaturas

Temperatura límite -20 °C ... 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Diámetro del cable exterior, máx. | 7 mm | Diámetro del cable exterior, mín. | 7 mm |
| Halógenos | libre de halógenos | Calibre de llave 1 | 27 mm |
| calibre de llave | 27 mm | Tipo de protección | IP68 |
| Prensaestopas | PG 16 | Material básico | Polycarbonato |
| Tuerca (externa) | PG 16 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |