

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Juegos para prensar****Datos generales para pedido**

Versión	Surtid Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 10 HEX, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: DIN
Código	1542260000
Tipo	CRIMPSET PZ 10 HEX D
GTIN (EAN)	4050118347111
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	261 mm
Altura	57 mm
Anchura	338 mm
Peso neto	1809 g

Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura (pulgadas)	13.3071 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta de prensado hexagonal hasta 10 mm ² , herramienta de desaislado y terminales tubulares en código de colores DIN
--------------------------	---

Zona de prensado, max.	10 mm ²	Zona de prensado, min.	0.14 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 10 HEX	Color	DIN
Número de AEH	2900 pcs.		

Juegos

Zona de prensado, max.	10 mm ²
Embalaje	Caja de plástico
Herramienta para prensar	PZ 10 HEX
Número de AEH	2900 pcs.

Zona de prensado, min.	0.14 mm ²
Herramienta para desaislar	STRIPAX
Color	DIN

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

Crimping tools



- Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
 - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 10 HEX	Versión
Código	1445070000	Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm ² , 10mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118250312	Conexión crimpada hexagonal
Cantidad	1 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	9019010000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versión
Código	9019040000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	9019080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versión
Código	9019120000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190153793	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versión
Código	9019160000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versión
Código	9019200000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Cantidad	500 ST	

Para conductores de 6,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20D GE	Versión
Código	9019220000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607	
Cantidad	100 ST	


CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 10,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10.0/22D R	Versión
Código	9019240000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190075385	
Cantidad	100 ST	

Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión
Código	9028860000	Herramientas, Caja de surtido
GTIN (EAN)	4032248304608	
Cantidad	1 ST	