

HSS-HF 1.6-3.2 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 1.6 - 3.2 mm, azul
Código	1562850000
Tipo	HSS-HF 1.6-3.2 EL B30M
GTIN (EAN)	4050118367546
Cantidad	1 Pieza

HSS-HF 1.6-3.2 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0276 inch
Anchura	5.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2205 inch
Longitud	30000 mm	Longitud (pulgadas)	1181.1 inch
Peso neto	198.88 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...105 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	5.6 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Color	azul	Halógenos	No
Longitud	30000 mm	Material básico	Polyolefin
Caracteres impresos	sin	Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C	Unidades por rollo	1

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	3.2 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.6 mm	Índice de retractabilidad	2:1
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	1.6 - 3.2 mm
Sección de conexión del conductor	0.5 - 1.5 mm ²		

Indicación importante

Información de producto Soporte para rollo externo 1302920000 necesario

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos



HSS-HF 1.6-3.2 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versión	
Código	1426210000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118228823		
Cantidad	1 ST		

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versión	
Código	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
Cantidad	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión	
Código	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Cantidad	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versión	
Código	1357430000		
GTIN (EAN)	4050118160253		
Cantidad	1 ST		


HSS-HF 1.6-3.2 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	