

HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 9.5 mm, verde |
| Código | 1562990000 |
| Tipo | HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M |
| GTIN (EAN) | 4050118367294 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1.2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0472 inch |
| Anchura | 15.1 mm | Anchura (pulgadas) | 0.5945 inch |
| Longitud | 30000 mm | Longitud (pulgadas) | 1181.1 inch |
| Peso neto | 548 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...105 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Tipo de impresión | sin imprimir | Anchura | 15.1 mm |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C |
| Color | verde | Halógenos | No |
| Longitud | 30000 mm | Material básico | Polyolefin |
| Caracteres impresos | sin | Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Gama de temperaturas de servicio | -55...105 °C | Unidades por rollo | 1 |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|------------------------|---|--------------------|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 16 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 4 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 9.5 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 4.8 mm | Índice de retractabilidad | 2:1 |
| Temperatura de contracción recomendada | 90 °C | diámetro externo del conductor | 4.8 - 9.5 mm |
| Sección de conexión del conductor | 4 - 16 mm ² | | |

Indicación importante

Información de producto Soporte para rollo externo 1302920000 necesario

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Dibujos



HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versión | |
| Código | 1426210000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | THM MMP EXT.RH | Versión | |
| Código | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versión | |
| Código | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 30 | Versión | |
| Código | 1357430000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |


HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Cantidad | 1 ST | |