

**HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Versión    | Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 9.5 mm, verde |
| Código     | <a href="#">1562990000</a>                                   |
| Tipo       | HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118367294                                                |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                      |

## HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1.2 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.0472 inch |
| Anchura     | 15.1 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.5945 inch |
| Longitud    | 30000 mm | Longitud (pulgadas)    | 1181.1 inch |
| Peso neto   | 548 g    |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -55...105 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                                        |              |                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo de impresión                      | sin imprimir | Anchura                                | 15.1 mm                                                            |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C       | Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C                                                             |
| Color                                  | verde        | Halógenos                              | No                                                                 |
| Longitud                               | 30000 mm     | Material básico                        | Polyolefin                                                         |
| Caracteres impresos                    | sin          | Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Gama de temperaturas de servicio       | -55...105 °C | Unidades por rollo                     | 1                                                                  |

## Señalizador para cables y conductores

|                                         |                        |                                         |                    |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Halógenos                               | No                     | Sección de conexión del conductor, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 4 mm <sup>2</sup>      | Diámetro externo del conductor, max.    | 9.5 mm             |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 4.8 mm                 | Índice de retractabilidad               | 2:1                |
| Temperatura de contracción recomendada  | 90 °C                  | diámetro externo del conductor          | 4.8 - 9.5 mm       |
| Sección de conexión del conductor       | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |                                         |                    |


## Indicación importante

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Información de producto | Soporte para rollo externo 1302920000 necesario |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Dibujos**



## HSS-HF 4.8-9.5 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

## THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | THM MMP EXT.RH             | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1302920000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 30        | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357430000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |

## Accesorios

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |