

**HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Señalizadores para cables y conductores, 6.4 - 12.7 mm, verde |
| Código     | <a href="#">1563020000</a>                                    |
| Tipo       | HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118367812   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

**HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1.2 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.0472 inch |
| Anchura     | 20.9 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.8228 inch |
| Longitud    | 30000 mm | Longitud (pulgadas)    | 1181.1 inch |
| Peso neto   | 644.16 g |                        |             |

**Temperaturas**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -55...105 °C |
|----------------------------------|--------------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS                                   |                       |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

**Datos generales**

|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
| Tipo de impresión                      | sin imprimir | Anchura                                | 20.9 mm   |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C       | Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C  |
| Color                                  | verde        | Halógenos                              | No  |
| Longitud                               | 30000 mm     | Material básico                        | Polyolefin  |
| Caracteres impresos                    | sin          | Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Gama de temperaturas de servicio       | -55...105 °C | Unidades por rollo                     | 1   |

**Señalizador para cables y conductores**

|   |                        |   |                    |
|---|------------------------|---|--------------------|
| Halógenos                               | No                     | Sección de conexión del conductor, max. | 35 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 6 mm <sup>2</sup>      | Diámetro externo del conductor, max.    | 12.7 mm            |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 6.4 mm                 | Índice de retractabilidad               | 2:1                |
| Temperatura de contracción recomendada  | 90 °C                  | diámetro externo del conductor          | 6.4 - 12.7 mm      |
| Sección de conexión del conductor       | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |   |                    |

**Indicación importante**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Información de producto | Soporte para rollo externo 1302920000 necesario |
|-------------------------|---|

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

---



## HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Tipo       | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versión    |
| Código     | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.


### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | THM MMP EXT.RH             | Versión |
| Código     | <a href="#">1302920000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 30        | Versión |
| Código     | <a href="#">1357430000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

**HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****THM MULTIMARK PLUS**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |