CLI C 1-3 GN/WS 5 CD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conducto-
	res, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, verde
Código	<u>1568251518</u>
Tipo	CLI C 1-3 GN/WS 5 CD
GTIN (EAN)	4032248261925
Cantidad	500 Pieza



CLI C 1-3 GN/WS 5 CD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1968 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Anchura	4.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.1654 inch
Peso neto	0.08 g		
Temperaturas			
Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C		
Conformidad medioambiental	l del producto		·
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima de	el 0,1 % en peso	
Datos generales Color de material según código de	5		
resistencia			
Orientación de la impresión	horizontal		
Tipo de impresión	Estándar		
Procedimiento de impresión	impreso por calor		
Versión	CD		
Anchura	4.2 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max			
Gama de temperaturas de servicio, min.	30 °C		
Color	verde		
Halógenos	Sí		
Material básico	PVC, blando, sin cadmic)	
Color de impresión	blanco		
Caracteres impresos	Números		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Bobina	

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor,	4 mm²
		max.	
Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm²		Diámetro externo del conductor, max.	5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 5 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 - 4 mm ²		

Procesos, Maquinaria

-30...80 °C

5

1 Reel = Conductor and cable markers

Clasificaciones

Industrias recomendadas

combinación

Aviso legal

Número de señalizadores por

Gama de temperaturas de servicio

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530

Fecha de creación 12.11.2025 12:36:37 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

CLI C 1-3 GN/WS 5 CD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

27-40-04-01
27-28-11-02
27-28-11-02