

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Los usuarios pueden sujetar los señalizadores CLI M con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción CLI MH. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables. Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm²
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

#### Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, marrón
Código	<u>1568301506</u>
Tipo	CLI M 2-4 BR/WS 1 CD
GTIN (EAN)	4008190964900
Cantidad	500 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

ogaciones	

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0.1575 inch
Anchura	11.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.4449 inch
Peso neto	0.15 g		
Temperaturas			
Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C		
Conformidad medioambiental	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del (	0,1 % en peso	
Datos generales			
,			
Color de material según código de resistencia	1		
Orientación de la impresión	horizontal		
Tipo de impresión	Estándar		
Procedimiento de impresión	impreso por calor		
Versión	CD		
Anchura	11.3 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max	. 80 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.			
Color	marrón		
Halógenos	Sí		
Material básico	PVC, blando, sin cadmio		
Color de impresión	blanco		
Caracteres impresos	Números		
Número de señalizadores por unidad de	forma de entrega	Bobina	

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor.	500 mm <sup>2</sup>
3		max.	
Sección de conexión del conductor, mi	n. 16 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	317 mm
Diámetro externo del conductor, min.	10 mm	diámetro externo del conductor	10 - 317 mm
Sección de conexión del conductor	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

Procesos, Maquinaria

-30...80 °C

1 Reel = Conductor and cable markers

#### Clasificaciones

embalaje

combinación

Aviso legal

Industrias recomendadas

Número de señalizadores por

Gama de temperaturas de servicio

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530

Fecha de creación 04.11.2025 02:47:44 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### Soportes



Los usuarios pueden sujetar los señalizadores CLI M con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción CLI MH. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables. Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm²
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

#### Datos generales para pedido

Tipo	CLI MH 110 HSTR	Versión
Código	0189400000	CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190144784	
Cantidad	100 ST	
T:		
Tipo	CLI MH 70 HSTR	Versión
Código	0524400000	Versión CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, negro
-		